

Link do produktu: <https://www.gunszop.pl/sluchawki-aktywne-sordin-supreme-pro-x-multicam-p-3.html>

Słuchawki aktywne Sordin Supreme PRO X LED z opaską Camo, miseczkami Multicam, wkładki żel. - SOR75302-X-08-S

Cena	1 325,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	000526
Kod producenta	75302-X-08-S
Kod EAN	7392749009240


Opis produktu

Słuchawki aktywne Sordin Supreme PRO X - z opaską Camo, miseczkami Multicam, wkładki żel. - SOR75302-X-08-S

Wyprodukowane przez szwedzką firmę **MSA Sordin** słuchawki z aktywną ochroną słuchu **Sordin Supreme Pro X LED**, z opaską Camo, kubkami w kolorze camo oraz żelowymi wkładkami, oznaczone przez producenta kodem **SOR75302-X-08-S**.

Jedne z najlepszych ochronników słuchu z aktywnym systemem ochrony słuchu rodem ze **Szwecji**. Produkty firmy **Sordin** są bardzo chętnie używane przez wszystkie służby mundurowe oraz oddziały specjalne na całym świecie. Na rynku cywilnym swoje zastosowanie znajdują w przypadku agencji ochrony oraz wśród pasjonatów strzelectwa i myśliwych. Cieszą się ogromnym powodzeniem w czasie konfliktu na Ukrainie. Smukła konstrukcja kubeczków pozwala na naturalne ułożenie i wygodne składanie się do strzału w przypadku każdego rodzaju broni.

Na lewym kubeczku znajdują się trzy przyciski służące do sterowania systemem aktywnej ochrony słuchu. Środkowy odpowiada za włączenie i wyłączenie, a prawy i lewy za regulację głośności. Słuchawki doskonale zbierają dźwięk otoczenia. Każdy szmer czy szept zostanie bardzo dokładnie odtworzony i z pewnością nie umknie naszej uwadze. Od wewnętrznej strony kubeczek zakończony jest żelową wkładką. Producent ze względów higienicznych zaleca wymianę wkładek co jakiś czas. Żelowe wkładki znajdziesz tutaj [[LINK](#)].



Sordin **Supreme Pro-X LED** to luksusowa wersja rodziny Supreme. Posiada diodę **LED**, która ułatwia poruszanie się w terenie lub pomieszczeniu o ograniczonym oświetleniu. Diodę można łatwo włączyć/wyłączyć, naciskając jednocześnie przyciski + i -. Dioda jest zamontowana w lewym kubeczkach, zapewniając nam optymalne oświetlenie. Seria ta jest dedykowana strzelcom sportowym, myśliwym oraz pasjonatom strzelectwa. Z uwagi na to, że są to słuchawki typu **headband** ciężar słuchawek opiera się na środku głowy. Słuchawki wyposażone są w system ochrony dźwięku **Hear2**, który charakteryzuje się tym, że posiada aż **4 różne profile ochrony dźwięku** (Myślistwo, Skupienie, Strzelectwo, Komunikacja), które możemy stosować naprzemiennie.



Cechy produktu:

- Posiadają diodę LED, która wyłącza się samoistnie po 3 minutach
- Wodoodporność na poziomie IP67
- Wkładki żelowe
- Wodoodporna komora baterii oraz mikrofony
- Kompaktowa konstrukcja kubeczków
- Proste sterowanie przy pomocy wygodnych przycisków
- Umożliwia słyszenie otoczenia, sygnałów ostrzegawczych przy jednoczesnej ochronie przed hałasem
- Naturalne odtwarzanie dźwięku dzięki wysokiej jakości głośnikom umieszczonym w kubeczkach
- Odtwarzany dźwięk jest ograniczony do maksymalnie 82 dB
- System oszczędzania baterii - po 4 godzinach słuchawki wyłączą się.
- Ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania baterii - w momencie gdy pozostało 40 godzin pracy na baterii
- Skuteczne tłumienie nawet podczas noszenia okularów
- 5 lat gwarancji

Dane techniczne:

- Typ słuchawek: **headband**
- Waga: **332 g**
- Opaska: **camo**
- Kolor: **multicam**
- Czas pracy baterii **400 h**
- SNR (EN 352): 25 dB
- H/M/L (EN 352): 28/21/16 dB
- NRR (ANSI): 18 dB
- Zasilanie: 2 x AAA (baterie w zestawie)
- Rodzaj ochronnika słuchu: Aktywne
- Rodzaj połączenia: wtyk audio jack 3,5 mm (kabel w zestawie)
- Rozmiar: M – L (EN352)
- Waga: 332 g

Jak wymienić baterie?

Wymiana baterii w słuchawkach Sordin, takich jak Sordin Supreme Pro, Supreme Pro X, ACE Sordin, Supreme MIL CC, Supreme MIL AUX Supreme MIL AUX SFA jest procesem stosunkowo prostym, ale ważne jest przestrzeganie instrukcji producenta, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia. Poniżej znajduje się ogólny przewodnik dotyczący wymiany baterii w słuchawkach Sordin:

Kroki do wymiany baterii w słuchawkach Sordin:

1. **Zidentyfikuj rodzaj baterii:** Sordin używa zazwyczaj baterii AAA. Upewnij się, że znasz rodzaj baterii wymagany przez Twoje słuchawki.
2. **Znajdź komorę baterii:** Zlokalizuj miejsce, w którym znajduje się komora baterii. Zazwyczaj jest to na zewnętrznej stronie słuchawek, w miejscu łatwo dostępnym.
3. **Otwórz komorę baterii**
4. **Usuń zużyte baterie:** Wyjmij stare baterie, pamiętając o ich właściwym umieszczeniu w recyklingu. W przypadku baterii litowo-jonowych, postępuj zgodnie z zaleceniami dotyczącymi ich bezpiecznego utylizowania lub recyklingu.
5. **Włóż nowe baterie:** Włóż nowe baterie do komory zgodnie z polaryzacją (plus i minus) wskazaną na gnieździe baterii. Upewnij się, że umieszczasz baterie we właściwym kierunku.
6. **Zamknij komorę baterii:** Dokładnie zamknij komorę baterii, upewniając się, że została poprawnie zabezpieczona. Upewnij się, że nie ma żadnych luźnych elementów ani nieprawidłowych nacisków na obudowę.
7. **Przetestuj słuchawki:** Po wymianie baterii, załóż słuchawki i sprawdź, czy działają poprawnie. Upewnij się, że dźwięk jest klarowny i poziom głośności jest odpowiedni.
8. **Przeczytaj instrukcje producenta:** Zawsze warto przeczytać instrukcje dostarczone przez producenta słuchawek Sordin. Instrukcje te mogą zawierać specyficzne wskazówki dotyczące wymiany baterii i konserwacji urządzenia.

Pamiętaj, że powyższy przewodnik stanowi ogólną instrukcję. W zależności od modelu słuchawek Sordin, szczegóły wymiany baterii mogą się różnić. Dlatego zawsze warto zapoznać się z instrukcjami dostarczonymi przez producenta konkretnego modelu słuchawek.

Ważne !

Uprzejmie informujemy, że słuchawki Sordin z kolekcji Supreme Pro X od nowego roku pakowane są w kartonowe pudełka. Niektóre elementy narażone na kontakt z kartonem mogą ulec zabrudzeniu. Nie oznacza to jednak, że produkt był używany. Wszystkie nasze produkty Sordin są nowe i zapakowane w oryginalne opakowania. Aby usunąć zabrudzenie wystarczy przetrzeć ściereczką.

Słuchawki z kolekcji Sordin Supreme MIL AUX i Supreme Pro MIL CC zapakowane są w białe kartony.